



**Reha-Kom**

[www.reha-kom.de](http://www.reha-kom.de)

PHI Reha-Kom GmbH & Co.KG  
Reha-Kommunikationstechnik  
D-21033 Hamburg  
Lohbrügger Kirchstraße 25

Tel: +49 (0) 40 / 725 887-0  
Fax: +49 (0) 40 / 725 887-36

E-Mail: [info@reha-kom.de](mailto:info@reha-kom.de)  
[www.reha-kom.de](http://www.reha-kom.de)

# PikoButton

## **PB50 – PikoButton50**

Extrem haltbarer und leichtgängiger Reha-Taster, mit 50 mm Durchmesser.

Material: Aluminium

Größe: 17 x 49 mm

Gewicht: 47 g

Steckverbindung: 3.5 mm mono

Auslösekraft: 125 g

Auslöseweg: 0,8 mm

Kabellänge: ~ 1.5 m

Feedback: Hörbar und Taktile

Farben: Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange, Weiss, Schwarz, Gold, Silber and  
Transparent.



## **PB30 – Kleiner Reha-Taster PikoButton30**

Extrem haltbarer und leichtgängiger Reha-Taster, mit 30 mm Durchmesser.

Größe: 13 x 29 mm

Material: Aluminium

Gewicht: 17 g

Steckverbindung: 3.5 mm mono

Auslösekraft: 75 g

Auslöseweg: 0.8 mm

Kabellänge: ~1.5 mm

Feedback: Hörbar und Taktile

Farben: Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange, Weiss, Schwarz, Gold, Silber and  
Transparent.



## **PD50 – Kleiner Reha-Taster PikoDual50**

Extrem haltbares und leichtgängiges Reha-Taster-Paar. Die beiden Taster sind auf einer gemeinsamen Trägerplatte montiert. Der Abstand der Tasten beträgt ca. 3 mm. Der Durchmesser der Tasten beträgt 50 mm.

Größe: 17 x 100 mm

Material: Aluminium

Gewicht: 110 g

Steckverbindung: 3.5 mm mono

Auslösekraft: 125 g

Auslöseweg: 0,8 mm

Kabellänge: ~ 1.5 m

Feedback: Hörbar und Taktile

Farben: Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange, Weiss, Schwarz, Gold, Silber and  
Transparent.

